

# Światłówka liniowa Master TL-D 90 De Luxe 36W/930 1sl

Kod ElektriKo: 29250 Kod Philips: 8711500888563



## Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra **91 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **2800 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **77.8 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **2800 Lm**
- Śr. lum. EM **1.00 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **434 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **399 -**
- Moc lampy **36 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **1199.4 (max) mm**
- Długość B **1204.1 (min), 1206.5 (max) mm**
- Długość całkowita C **1213.6 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **137.500 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **43 kWh**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **91 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **2800 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **77.8 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **2800 Lm**

- Śr. lum. EM **1.00 cd/cm<sup>2</sup>**
- Współrzędna chromatyczności X **434 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **399 -**
- Moc lampy **36 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **1199.4 (max) mm**
- Długość B **1204.1 (min), 1206.5 (max) mm**
- Długość całkowita C **1213.6 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **137.500 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **43 kWh**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Kształt bańki **T8 [26 mm]**
- Trwałość 10% EM **12000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **17000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **10000 hr**
- Trwałość 50% EM **15000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **20000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **12000 hr**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.0 mg**
- Średnica D **28 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10**

Dzięki tej świetłówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetnie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, pomieszczeń składu graficznego, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów.

Widzenie kolorów w ich naturalnych odcieniach

- Bardzo dobre odwzorowywanie barw powoduje, że produkty wyglądają bardziej atrakcyjnie, a kolory wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym
- Klienci otrzymują światło doskonale oddające barwy przy minimalnej degradacji mocy świecenia
- Klienci (w niektórych branżach) będą w stanie przestrzegać nowej europejskiej normy oświetlenia miejsc pracy pod dachem (CEN 12464-1) bez konieczności zakupu nowych opraw

Dzięki tej świetłówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetnie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, pomieszczeń składu graficznego, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów.

## Charakterystyka urządzenia

- Wysokiej jakości fluorescencyjna powłoka poprawiająca odwzorowanie barw
- Użycie trójpasmowych związków fosforu zapewnia wysoką skuteczność
- Możliwość montażu w istniejących oprawach standardowych lamp TL-D
- Dostępna w różnych wersjach barwowych

## Aplikacje/Zastosowania

- Dedykowane do zastosowań w których oddawanie barw odgrywa kluczową rolę: sklepy, kwaciarnie, zakłady fryzjerskie, muzea, szpitale, itp.

